


Rideau MTRA


Rideau de nuit manuel avec coffre

Le rideau de nuit MTRA est composé d'une toile isolante micro aérée qui s'enroule grâce à un mécanisme ressort sur un tube aluminium de diamètre 25 mm dans un réceptacle en aluminium anodisé.


La fixation du rideau sur la partie haute de la vitrine se fait par des équerres à positionner sur une des trois rainures longitudinales du réceptacle. Le montage peut être fait en applique, en plafond ou à l'horizontal. La toile peut descendre sur l'avant ou sur l'arrière du rideau.




Montage plafond (1)




Montage applique (2)



Montage à l'horizontal pour bacs (3)




Enroulement de la toile sur l'avant
Fixation applique (4)




Enroulement de la toile sur l'arrière
Fixation plafond (5)

Le maintien du rideau déroulé est assuré par une languette muni d'un bouton pression pour clipser le rideau sur la partie basse de la vitrine et d'un œillet pour la préhension (d'autres fixations sont possibles, voir photo accessoires).



Exemple de montage :



L'alignement d'un rideau avec d'autres rideaux voisins se fait automatiquement en plaçant le support à cheval sur ces derniers, d'où la suppression d'un support sur deux par jonction.

Le rideau MTRA est conseillé pour les bacs surgelés et pour les vitrines inclinées en pose extérieure (voir ci-dessus).

Les dimensions à fournir pour la fabrication du rideau sont alors les suivantes :

- Largeur hors tout (LHT) de la vitrine
- hauteur entre point d'accroche haut et bas du rideau

Encombrement :

